



KRDG-O3-70P-3



KRDG-O3-135P-5
KRDG-O3-185P-10
KRDG-O3-225P-15



KRDG-O3-400P-20

KRDG-O3-70P-3 | O3-135P-5 | O3-185P-10 | O3-225P-15 | O3-400P-20

El Ozono es idóneo para la desinfección y esterilización ecológica de ambientes, destacando por su alta eficiencia como viricida, bactericida y fungicida. Actúa sobre las bacterias y virus oxidando las proteínas de su envoltura y modificando su estructura tridimensional. Además es desodorizante, lo que quiere decir que una limpieza con ozono elimina las moléculas y los gérmenes causantes del mal olor.

	KRDG-O3-70P-3	KRDG-O3-135P-5	KRDG-O3-185P-10	KRDG-O3-225P-15	KRDG-O3-400P-20
Cantidad Ozono (g/h)	3	5	10	15	20
Tensión alimentación (V-Hz)	220-50	220-50	220-50	220-50	220-50
Potencia (W)	70	135	185	225	400
Refrigeración	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Dimensiones (mm)	330x167x250	490x285x340	490x285x340	490x285x340	550x300x550
Peso (kg)	4	8	8,5	9	18

CARACTERÍSTICAS

- Portátil, resistente y de fácil manejo.
- Caja de acero inoxidable 304, resistente, anticorrosiva y antioxidante.
- Potente ventilador interno con rodamientos de bolas, lo hace eficiente y silencioso.
- Soportes de goma para gran estabilidad.
- Equipo compuesto por una combinación de panel de aleación gruesa + cerámica, un diseño de descarga en forma panelada, alta concentración de ozono, larga vida útil y fuerte resistencia a los golpes.
- **KRDG-O3-70P-3** Temporizador de 15 a 120 minutos con desconexión automática transcurrido el tiempo seleccionado.
- **KRDG-O3-135P-5, 185P-10, 225P-15, 400P-20** programador digital con 17 programas de tiempo semanal, se pueden establecer los tiempos de funcionamiento durante 7 días.
- **KRDG-O3-400P-20** Ruedas de goma para un mejor transporte, con freno de seguridad en las ruedas delanteras.



TABLAS DE APLICACIÓN ORIENTATIVA

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
KRDG-O3-70P-3	
15 minutos de uso	15m ² = 40m ³
30 minutos de uso	30m ² = 75m ³
60 minutos de uso	60m ² = 150m ³
90 minutos de uso	90m ² = 225m ³
120 minutos de uso	120m ² = 300m ³

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
KRDG-O3-135P-5	
15 minutos de uso	25m ² = 60m ³
30 minutos de uso	50m ² = 125m ³
60 minutos de uso	100m ² = 250m ³
90 minutos de uso	150m ² = 375m ³
120 minutos de uso	200m ² = 500m ³

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
KRDG-O3-185P-10	
15 minutos de uso	40m ² = 90m ³
30 minutos de uso	75m ² = 190m ³
60 minutos de uso	150m ² = 375m ³
90 minutos de uso	225m ² = 560m ³
120 minutos de uso	300m ² = 750m ³

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
KRDG-O3-225P-15	
15 minutos de uso	50m ² = 125m ³
30 minutos de uso	100m ² = 250m ³
60 minutos de uso	200m ² = 500m ³
90 minutos de uso	300m ² = 750m ³
120 minutos de uso	400m ² = 1000m ³

MODELO	Tabla de aplicación orientativa
KRDG-O3-400P-20	
15 minutos de uso	65m ² = 155m ³
30 minutos de uso	125m ² = 310m ³
60 minutos de uso	250m ² = 625m ³
90 minutos de uso	375m ² = 930m ³
120 minutos de uso	500m ² = 1250m ³